

ULTRA™

Ultra poder
Ultra resultados



CYNOSURE®
LUTRONIC®

ULTRA™

*El láser no ablativo
más versátil*

Láser fraccional de 1927 nm



El láser fraccional de 1927 nm de mayor potencia (20 W) reconstruye eficazmente una piel radiante y sana con un tiempo de inactividad mínimo.

Con la capacidad de aclarar los daños causados por el sol y aumentar colágeno superficial, Ultra permite una fácil personalización, para que todos los fototipos de piel puedan tratarse durante todo el año.

Beneficios para tu paciente y tu clínica



Versatilidad para tratar todo tipo de pieles: Desde una tez joven hasta una revitalización más agresiva.



Tecnología de Caos Controlado (CCT) garantiza una colocación inteligente y rápida de los microhaces para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y molestias al paciente.



Complementos de tratamiento disponibles con tópicos, como el ácido tranexámico para aclarar pigmentación y mascarillas especializadas para mejorar la experiencia postratamiento.



Suministro de energía medido para mayor confianza clínica.




Sistema de rodillo inteligente IntelliTrak para un suministro de energía rápido y constante.



Nuevos tratamientos complementarios con Ultra Skin Solutions pueden proporcionar un retorno de la inversión excepcional.

Potente y confiable

ULTRA es el único dispositivo disponible en el mercado que puede ofrecer una potencia máxima de 20 W con un perfil de haz Top-Hat para lograr los tratamientos más rápidos e incomparablemente consistentes posibles.



C1 Tips
(Roller, Square, Comb)



C5 Tip

Plataforma expandible multiusos

Rejuvenecimiento de la piel

Rostro / Cuello / Escote / Manos

Tratamiento capilar



Roller Tip

El diámetro del haz de 200 m con el sistema de seguimiento de rodillos magnéticos permite un tratamiento facial completo en aproximadamente 6-8 minutos.



Comb Tip

Especialmente diseñado para el tratamiento de revitalización del cuero cabelludo.



Pinpoint Tip

Capaz de tratar el acné y otras cicatrices, así como problemas de la piel como poros dilatados, etc., con mayor densidad.



El mayor diámetro del haz (350 m) y el tamaño de escaneo (6 x 10 mm) permiten tratar el cuello y el escote en tan solo 10-15 minutos.

Pacientes reales. Preocupaciones reales. Resultados que cambian vidas

Cortesía de Kate Holcomb, MD



Antes y después de 3 tratamientos

Cortesía de James Y. Wang, MD



Antes y después de 2 tratamientos

Cortesía de Lemmon Avenue



Antes y después de 2 tratamientos

Cortesía de Kate Holcomb, MD



Antes y después de 2 tratamientos

Ultra Skin Solution: Resultados inmediatos, beneficios duraderos.

Ultra permite combinar tecnologías como microneedling RF y láser pigmentario para ofrecer una renovación completa de la piel. Actúa en múltiples profundidades de la piel, estimulando el colágeno, mejorando la textura y potenciando la luminosidad con menos sesiones.

ULTRA™

Tópicos para tratamientos combinados

Los tratamientos con láser ultra crean diminutos “microcanales” deshidratados en la piel que aumentan la absorción de productos tópicos especialmente diseñados para tratar los problemas del paciente.

Las ampollas LaseMD (vitamina A, vitamina C, ácido tranexámico y resveratrol) están diseñadas para mejorar la revitalización de la piel.

Las ampollas emplean ingredientes puros, sin perfumes, colorantes ni conservantes, y están específicamente diseñadas para mejorar la revitalización de la piel. Están formuladas con nanopartículas para facilitar su absorción.



Atributos y especificaciones

Atributos	Especificaciones
Tipo de láser	1927nm Thulium
Potencia de la plataforma	20W
Sistema de suministro láser	Fibra óptica con pieza de mano
Energía de pulso	1 a 20mJ (incrementos de 1mJ)
Frecuencia de pulso	Rodillo, cuadrado, puntas de peine: 143-323Hz Punta C5: 182-632Hz
Duración del pulso	Rodillo, cuadrado, puntas de peine: 0,1-4ms Punta C5: 0,083 - 4ms
Tecnología de Caos Controlado™	Disponible en exclusiva para reducir el riesgo de y PIH
Puntas Ultra incluidas	Punta de rodillo - microhaces de 200Qm de diámetro Punta C1: microhaces de 200Qm de diámetro Punta de peine - microhaces de 200Qm de diámetro para KeraLase Punta C5 - microhaces de 350Qm de diámetro para pigmento discreto
Dimensiones y peso	15,4" ancho x 24,1" profundidad x 68,7" altura y 72,8 libras (33 kg)
Capacidad eléctrica	150VA (AC 100-240V) 50/60Hz. Fusible 250V/6,3A



Somos tu socio de confianza en este viaje

- Tecnología de vanguardia con respaldo clínico comprobado.
- Formación personalizada para principiantes y expertos.
- Soporte técnico especializado y asistencia continua.
- Herramientas de marketing para potenciar tu negocio.
- Compromiso con la excelencia y los resultados clínicos.

